

压实沥青、混凝土体积密度测试仪 Bulk Density Tester for Compacted Asphalt Concrete

注册商标, 仿冒必究

型号: MZ-B300、MZ-B600、MZ-B152、MZ-B151

◆ 标准规范:适用于:各种煤业、矿业、地质研究、考古学研究、实验室研究等领域。可测量真密度、体密度、有效孔隙率、总孔隙率、开口孔隙、闭合孔隙、吸水率、含水率。依据:GB/T6343、GB/8810、GB/T2669、GB/T10799、GB/T1033、ASTM D 3574、JIS...等标准规范。

♦

◆ 特 点:

- 1、数显直读, 无需人工计算, 直接显示密度和体积。
- 2、多孔材料、致密不吸水材料、粉体等类似产品皆能快速测量。
- 3、采用德国原装 HBM 传感器测量精准、操作简便、稳定耐用。
- 4、具有实际水温补偿功能,可适应测试环境变化。
- 5、可设定媒介液密度,使用水作介质,也可使用其它液体介质。
- 6、采用一体成型大容量测量台,耐腐蚀耐摔,终身免费更换。
- 7、配置专用防风防尘罩,组合方便、坚固耐用。
- 8、含 RS-232C 通信接口, 方便连接 PC 与打印机, 可选配 MZ-P1 打印机打印测量数据

MZ-B152/B151 功能描述:

直接读取压实沥青混合料的体密度 $(G_{\text{\tiny m}})$ 、视孔隙率、湿密度、体积封蜡法可直接读取对于吸水率>2%的体密度对于吸水率<2%的比重和体积

采用大水槽设计,降低吊栏线的浮力所造成的误差。。

MZ-B300/B600 功能描述:

直接读取压实沥青混合料的体密度(G_m)、视孔隙率、湿密度、体积封蜡法可直接读取对于吸水率>2%的体密度。3. 采用大水槽设计,降低吊栏线的浮力所造成的误差。

技术参数:(注:可依据客户需求定制大量程,大尺寸密度仪,最大可定制 6-30kg)



MAYXÜN

秒 准 科 技 (深 圳) 有 限 公 司 MIAOZHUN TECHNOLOGY(SHENZHEN)CO.,LTD 没有华丽的语言,只是用心在做最优质的产品!

MAYZUN产品咨询: 洪小姐, 手机: 189 2285 5661, 网址: <u>www.mzkeji.cn</u> 陈小姐, 手机: 153 0265 2291, 座机: 0755-29490442

技术和售后咨询: 曾 工,手机: 153 0265 8837,以上 微信/QQ与手机 同号

其他仪器设备咨询: 陈 小 姐 , 手 机 : 189 2605 7813(QQ/ 微 信 同 号) , 座 机 : 0755-82596242 城 信 通 网 址 : www.qlyiqi.cn , 邮 箱 : qlyiqi@qlyiqi.com , 【 提 供 整 厂/ 整 包 仪 器 设 备 承 包 采 购 服 务 】



质保三年 厂家直销

秒准的宗旨:速度,精准

秒准的价值观: 真实可靠, 绝不做假

型号	MZ-B300	MZ-B600	MZ-B152	MZ-B151
最大称重	300g	600g	150g	150g
密度精度	0.001 g/cm ³		0.0002 g/cm^3	0.0001 g/cm ³
密度范围	0.001~99.999g/cm³			
吸水率:	吸水率、孔隙率 0.01%			
测量种类	体密度(Gm)、视孔隙率、湿密度、体积			
测量原理	阿基米德排水法原理			
测量时间	约 5 秒			
测量步骤	放测量台上,按保存键记忆; 放水中吊篮上,按保存键密度和体积直接显示(测量磁性材料,可使用硅油/煤油当 媒介) 多孔材料测试步骤依据国标请参考随机说明书			
结果显示	体密度、湿密度、干密度、视孔隙率、吸水率、开孔体积、封孔体积、总孔隙率;			
参数设定	水温设定、媒介液体密度设定			
校正方式	一键自动校正			
输出方式	RS-232C 标准通信接口、方便测试数据输出与打印			
电源	AC-220V / 50HZ			
操作面板	中英文			
标准配件	①主机一台、②水槽一个、③测量台一个、④镊子一支、⑤排气泡滴管一支、⑥砝码一个、⑦电源变压器一个、⑧测颗粒配件一套、⑨测浮体配件一套			
选购配件	专用打印机一台。			

秒准科技(深圳)有限公司 MIAOZHUN TECHNOLOGY(SHENZHEN)CO.,LTD 没有华丽的语言,只是用心在做最优质的产品!

MAYZUN产品咨询: 洪 小姐, 手机: 189 2285 5661, 网址: <u>www.mzkeji.cn</u> 陈 小姐, 手机: 153 0265 2291, 座机: 0755-29490442 技术和售后咨询: 曾 工,手机: 153 0265 8837, 以上微信/QQ与手机同号

其他仪器设备咨询: 陈 小 姐 , 手 机 : 189 2605 7813(QQ/微 信 同 号) , 座 机 : 0755-82596242 城 信 通 网 址 : www.qlyiqi.cn , 邮 箱 : qlyiqi@qlyiqi.com , 【 提 供 整 厂/整 包 仪 器 设 备 承 包 采 购 服 务 】



质保三年 厂家直销

秒准的宗旨:速度,精准

部分客户案例:



























浙江浦江永在商品混凝土有限公司 湖南南方博云新材料有限公司 深圳市卓宝集团 台湾华宏新技股份有限公司 内蒙古瑞盛新能源有限公司 中国船舶重工集团 725 研究所 中国地震局地址研究所

南雄阳普医疗有限公司 潍坊巨盛防水材料有限公司 广州台实防水补强有限公司 青岛益宏新型材料有限公司 江西中昱新材料科技有限公司 中科院新疆理化研究院

浙江大学、青岛科技大学、山东聊城大学、青岛科技大学、 重庆大学、郑州大学、河北联合大学材料学院、吉林大学、江苏大学、 国防科技大学航天科学与工程材料学院 ……等等

没有华丽的语言, 只是用心在做最优质的产品!

MAYZUN产品咨询: 洪小姐, 手机: 189 2285 5661, 网址: <u>www.mzkeji.cn</u> 陈小姐,手机:153 0265 2291,座机:0755-29490442

´ 工, 手 机: 153 0265 8837, 以 上 微 信/QQ与 手 机 同 号 技术和售后咨询: 曾

其他仪器设备咨询: 陈 小 姐 , 手 机 : 189 2605 7813(QQ/微 信 同 号) , 座 机 : 0755-82596242 城 信 通 网 址 : www.qlyiqi.cn , 邮 箱 : qlyiqi@qlyiqi.com , 【 提 供 整 厂/整 包 仪 器 设 备 承 包 采 购 服 务 】

质保三年 厂家直销

